

## Raccord rapide droit

STV-GE G3/8-AG 8

Réf. article.:10.08.02.00237

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00237>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-GE G3/8-AG 8

### Raccord fileté rapide droit



Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm


Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 14,6 mm

Longueur L: 17,4 mm

### Données de construction



Attribut	Valeur
D	14,60 mm
d	8 mm
G1	G3/8"-M
dn	6 mm
L	17,40 mm
L1	25 mm
L2	11,80 mm
LG1	7,60 mm
SW1	20 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 8 d = 6
Type de tuyau	8-6
Matière	Laiton
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-20 ... 80 °C
Poids	25 g
Famille de produit	STV

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)


## Raccord rapide droit

STV-GE G3/8-AG 8

Réf. article.:10.08.02.00237

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00237>

### Accessoires



#### VSL 8-6 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00015

Diamètre extérieur D: 8 mm

Diamètre intérieur d: 6 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



#### VSL 8-6 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00003

Diamètre extérieur D: 8 mm

Diamètre intérieur d: 6 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 45 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -35 ... 60 °C