

Raccord de tuyau

ST G1/2-AG 19 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00163

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00163>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Accessoires pour raccords filetés > ST G1/2-AG 19 MS-V

Raccord de tuyau



Filetage G1: G1/2"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 19 mm


Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 10 mm

Diamètre nominal dn: 14,3 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	14,30 mm
D	19 mm
G1	G1/2"-M
L	10 mm
L1	58 mm
LG1	12 mm
SW1	24 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Laiton
Poids	85 g

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccord de tuyau

ST G1/2-AG 19 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00163

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00163>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00007

Diamètre extérieur D: 26 mm

Diamètre intérieur d: 19 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 85 mm

Plage de pression (press. de service): -0,90 ... 5,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de