

Raccord fileté rapide T

STV-T M5-AG 4

Réf. article.:10.09.02.00038

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00038>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-T M5-AG 4

Raccord fileté rapide T



Filetage G1: M5-M


Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Longueur L: 34 mm

Données de construction



| Attribut | Valeur |
|----------|---------|
| d | 4 mm |
| G1 | M5-M |
| dn | 2 mm |
| D1 | 8,70 mm |
| H | 9,60 mm |
| H1 | 14 mm |
| L | 34 mm |
| LG1 | 4,50 mm |
| SW1 | 8 mm |

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---------------------------------------|-------------------|
| Type de tuyau | Tuyau D = 4 d = 2 |
| Type de tuyau | 4-2 |
| Matière | Laiton |
| Plage de pression (press. de service) | bar |
| Température de travail | °C |
| Poids | 14,20 g |
| Famille de produit | STV |

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de


Raccord fileté rapide T

STV-T M5-AG 4

Réf. article.:10.09.02.00038

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00038>

Accessoires



VSL 4-2 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00013

Diamètre extérieur D: 4 mm

Diamètre intérieur d: 2 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00001

Diamètre extérieur D: 4 mm

Diamètre intérieur d: 2 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 20 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00063

Diamètre extérieur D: 4 mm

Diamètre intérieur d: 2,7 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PA

Rayon de pose min.: 30 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 20,00 bar

Température de travail: -40 ... 90 °C