

Raccord fileté rapide T

STV-T G1/4-AG 8

Réf. article.:10.09.02.00043

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00043>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-T G1/4-AG 8

Raccord fileté rapide T



Filetage G1: G1/4"-M


Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Longueur L: 48,5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8 mm
G1	G1/4"-M
dn	6,50 mm
D1	14,10 mm
H	16,10 mm
H1	23,20 mm
L	48,50 mm
LG1	7,60 mm
SW1	17 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 8 d = 6
Type de tuyau	8-6
Matière	Laiton
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	°C
Poids	59,30 g
Famille de produit	STV

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccord fileté rapide T

STV-T G1/4-AG 8

Réf. article.:10.09.02.00043

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00043>

Accessoires



VSL 8-6 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00015

Diamètre extérieur D: 8 mm

Diamètre intérieur d: 6 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00003

Diamètre extérieur D: 8 mm

Diamètre intérieur d: 6 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 45 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -35 ... 60 °C