

Cup

ISCUP Cup 1 80x80x30


Réf. article:10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC >

Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 1 80x80x30


Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN



Dimensions (Lxl): 80 x 80 mm

Hauteur H: 30 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	80 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,148 kg


Cup

ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article:10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>

Pièces de rechange



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Réf. article:10.01.15.00062

Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure
préhension spécifiques


Largeur B: 4 mm

Hauteur H: 10 mm

Type de matière: Caout. mousse

Matière d'étanchéité: EPDM

Forme: mi-rond



ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50

Réf. article:10.01.15.00020

cadre d'étanchéité

Longueur L: 81 mm


Largeur B: 81 mm

Hauteur H: 12 mm

Type: Cup 1

Matière de la ventouse:

Caoutchouc naturel NK 50±5



ISRPL 66x66x8.5

Réf. article:10.01.15.00017

Plaque de friction

Longueur L: 66 mm

Largeur B: 66 mm

Hauteur H: 8.5 mm

Type: Cup 1