

Quad-Base

ISQB 175x175x22

Réf. article.:10.01.15.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00001>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISQB 175x175x22

Quad-Base pour Steel-Plate et Adapter-Plate



Dimensions (LxB): 175x175


Surface de base: 175 x 175 mm

Longueur L: 175 mm

Largeur B: 175 mm

Hauteur H: 22 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	175 mm
d	60 mm
H	22 mm
L	175 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	1,02 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Quad-Base

ISQB 175x175x22

Réf. article.:10.01.15.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00001>



ABDK 80x4 ISQB

Réf. article.:10.01.15.00083

Diamètre extérieur D: 80 mm

Hauteur H: 4 mm



ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article.:10.01.15.00003

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article.:10.01.15.00004

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 30 mm

Quad-Base

ISQB 175x175x22

Réf. article.:10.01.15.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00001>



ISCUP Cup 3 80x28x30

Réf. article.:10.01.15.00005

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 30 mm



ISZR-V 80x15

Réf. article.:10.01.15.00052

Diamètre extérieur D: 80 mm

Diamètre intérieur d: 60 mm

Hauteur H: 15 mm



ISZR-V 80x20

Réf. article.:10.01.15.00053

Diamètre extérieur D: 80 mm

Diamètre intérieur d: 60 mm

Hauteur H: 20 mm

Quad-Base

ISQB 175x175x22

Réf. article.:10.01.15.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00001>



ISZR-V 80x45

Réf. article.:10.01.15.00054

Diamètre extérieur D: 80 mm

Diamètre intérieur d: 60 mm

Hauteur H: 45 mm

Pièces de rechange



DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

Réf. article.:10.07.04.00002

Diamètre extérieur D: 8 mm

Type de matière: Caout. mousse

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 20 Shore A