

Cup

ISCUP Cup 1 80x80x16

Réf. article.:10.01.15.00209

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00209>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 1 80x80x16

Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN




Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 16 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	80 mm
d	60 mm
H	16 mm
L	80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,07 kg

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Cup

ISCUP Cup 1 80x80x16

Réf. article.:10.01.15.00209

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00209>



O-RING 48x2 CR-70

Réf. article.:10.07.08.00468



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Réf. article.:10.01.15.00062


Largeur B: 4 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: EPDM

Type de matière: Caout. mousse

Forme: mi-rond



ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50

Réf. article.:10.01.15.00020

Largeur B: 81 mm

Hauteur H: 12 mm

Longueur L: 81 mm

Matière: Caoutchouc naturel NK-50


Type: Cup 1

Cup

ISCUP Cup 1 80x80x16

Réf. article.:10.01.15.00209

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00209>



ISRPL 66x66x8.5

Réf. article.:10.01.15.00017

Largeur B: 66 mm

Hauteur H: 8,5 mm

Longueur L: 66 mm

Type: Cup 1