

Mono-Base


ISMB-R 90x90x15 40x40

Réf. article.:10.01.15.00380

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00380>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISMB-R 90x90x15 40x40

Mono-Base pour table crantée



Dimensions (LxB): 90x90


Surface de base: 90 x 90 mm

Longueur L: 90 mm

Largeur B: 90 mm

Hauteur H: 15 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
----------	--------

B	90 mm
---	-------

d	60 mm
---	-------

H	15 mm
---	-------

L	90 mm
---	-------

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,10 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Mono-Base

ISMB-R 90x90x15 40x40

Réf. article.:10.01.15.00380

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00380>



ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article.:10.01.15.00003

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article.:10.01.15.00004

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

Réf. article.:10.01.15.00005

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 30 mm