

## Cup

ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article.:10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 1 80x80x30

### Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN




Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 30 mm

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	80 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	80 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,15 kg

### Pièces de rechange

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Cup

ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article.:10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>



**O-RING 48x2 CR-70**

Réf. article.:10.07.08.00468



**DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR**

Réf. article.:10.01.15.00062

Largeur B: 4 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: EPDM

Type de matière: Caout. mousse

Forme: mi-rond



**ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50**

Réf. article.:10.01.15.00020

Largeur B: 81 mm

Hauteur H: 12 mm

Longueur L: 81 mm

Matière: Caoutchouc naturel NK-50

Type: Cup 1

## Cup

ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article.:10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>



**ISRPL 66x66x8.5**

Réf. article.:10.01.15.00017

Largeur B: 66 mm

Hauteur H: 8,5 mm

Longueur L: 66 mm

Type: Cup 1