

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x26

Réf. article.:10.01.14.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00117>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour systèmes bi-circuit > Plaques d'adaptation ISAP-K2 > ISAP-K2 200x200x26

Adapter-Plate Innospann pour console bi-circuit Schmalz




Longueur L: 200 mm

Largeur B: 200 mm

Hauteur H: 26 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	200 mm
H	26 mm
L	200 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	2,80 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x26

Réf. article.:10.01.14.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00117>



ISCUP Cup 1 80x80x16

Réf. article.:10.01.15.00209

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 16 mm



ISCUP Cup 2 80x40x16

Réf. article.:10.01.15.00210

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 16 mm



ISCUP Cup 3 80x28x16

Réf. article.:10.01.15.00211

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 16 mm

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x26

Réf. article.:10.01.14.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00117>



ISMB 80x80x8

Réf. article.:10.01.15.00188

Dimensions (LxB): 80x80

Surface de base: 80 x 80 mm

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 8 mm



ISZR-V 80x25

Réf. article.:10.01.15.00295

Diamètre extérieur D: 80 mm

Hauteur H: 25 mm

Pièces de rechange



ISMST 19-7 4ISMST

Réf. article.:10.01.14.00847

Diamètre extérieur D: 7 mm

Hauteur H: 11,5 mm