

Bloc de bridage

VCBL-K2 140x115x50

Réf. article.:10.01.12.00626

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00626>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour systèmes bi-circuit > Blocs de bridage par le vide VCBL-K2 > VCBL-K2 140x115x50

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ




Dimensions (LxB): 140 x 115

Dimension de la ventouse plate inférieur: 140x115 mm

Hauteur H: 50 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	115 mm
H	50 mm
H2	17 mm
L	140 mm
L1	170 mm
L2	26 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimension de la ventouse plate inférieur	140x115 mm
Poids	0,60 kg

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloc de bridage

VCBL-K2 140x115x50

Réf. article.:10.01.12.00626

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00626>



ERS VCBL-Einleger

Réf. article.:10.01.12.00618

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide



VCSP-O 140x115x16.5 TPE

Réf. article.:10.01.12.00488

Longueur L: 140 mm

Largeur B: 115 mm

Hauteur H: 16,5 mm



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Réf. article.:10.01.12.00798

Longueur L: 140 mm

Largeur B: 115 mm

Hauteur H: 16,5 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de