Bloc de bridage

VCBL-K2 125x75x100 Q

Réf. article.:10.01.12.00447

https://www.schmalz.com/10.01.12.00447

Page d’accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour systèmes bi-circuit > Blocs de bridage par le vide VCBL-K2 > VCBL-K2 125x75x100 Q

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

- Dimensions (LxB): 125 x 75
- Dimension de la ventouse plate inférieur: 140x115 mm
- Hauteur H: 100 mm
- Disposition: transversal

Données de construction



Attribut	Valeur
B	75 mm
H	100 mm
H2	63 mm
L	125 mm
L1	145 mm
L2	67,80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimension de la ventouse plate inférieur	140x115 mm
Poids	0,63 kg

Pièces de rechange

Bloc de bridage

VCBL-K2 125x75x100 Q

Réf. article.:10.01.12.00447

https://www.schmalz.com/10.01.12.00447

ERS VCBL-Einleger

Réf. article.:10.01.12.00618

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide



VCSP-O 125x75x16.5 TPE

Réf. article.:10.01.12.00011

Longueur L: 125 mm

Largeur B: 75 mm

Hauteur H: 16,5 mm

VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Réf. article.:10.01.12.00798

Longueur L: 140 mm

Largeur B: 115 mm

Hauteur H: 16,5 mm