

Cup

ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article.:10.01.15.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00004>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 2 80x40x30

Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN




Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 30 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	40 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,09 kg

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Cup

ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article.:10.01.15.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00004>



O-RING 48x2 CR-70

Réf. article.:10.07.08.00468



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Réf. article.:10.01.15.00062

Largeur B: 4 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: EPDM

Type de matière: Caout. mousse

Forme: mi-rond



ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50

Réf. article.:10.01.15.00021

Largeur B: 43 mm

Hauteur H: 12 mm

Longueur L: 81 mm

Matière: Caoutchouc naturel NK-50

Type: Cup 2

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Cup

ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article.:10.01.15.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00004>



ISRPL 66x26x8.5

Réf. article.:10.01.15.00018

Largeur B: 26 mm

Hauteur H: 8,5 mm

Longueur L: 66 mm

Type: Cup 2