

Plaque de friction

ISRPL 66x14x8.5

Réf. article.:10.01.15.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00019>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Accessoires et pièces de rechange Innospann > ISRPL 66x14x8.5

Plaque de friction




Largeur B: 14 mm

Hauteur H: 8,5 mm

Longueur L: 66 mm

Type: Cup 3

Données de construction



Attribut	Valeur
B	14 mm
H	8,50 mm
L	66 mm

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Plaque de friction

ISRPL 66x14x8.5

Réf. article.:10.01.15.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00019>



SIEB 11x1 MS-A2 100

Réf. article.:10.07.01.00085

Diamètre extérieur D: 11 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: MS-A2

Porosité: 100 µm

Matière: Laiton / Inox