Ventouse avec butée escamotable SSCB

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Réf. article.:10.01.15.00922

https://www.schmalz.com/10.01.15.00922

Système de serrage par dépression pour serrage automatique

- Diamètre de cercle D mk: 78 mm
- Fonction ventouses: Broches fixées au centre
- Ventouses: Vent. à soufflets FSG
- Raccord: M6-F
- Matière: VU1
- Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A
- Matière: NBR
- Hauteur H1: 179 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
D1	134 mm
Dmk	78 mm
D mk1	48 mm
G1	M6-F
G2	G1/4"-F
H1	179 mm
EH (min)	141 mm
EH (max)	171 mm
Zs	30 mm
Z (Course)	46 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	60
Poids	2 609,70 g
Matière	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72 Shore A

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse avec butée escamotable SSCB

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Réf. article.:10.01.15.00922

https://www.schmalz.com/10.01.15.00922

Accessoires

ERS SSCB-FG60-VU1

Réf. article.:10.01.15.00953

Utiliser la construction: Bloc de bridage et préhension 3D

Dimensions: FG60-VU1

Pièces de rechange

ERS SSCB-FG60-VU1

Réf. article.:10.01.15.00953

Utiliser la construction: Bloc de bridage et préhension 3D

Dimensions: FG60-VU1

KAPP 7x10.5 SSCB

Réf. article.:10.01.15.00918

Diamètre extérieur D: 7 mm

Longueur L: 10,5 mm

Utiliser la construction: Bloc de bridage et préhension 3D