

Cup

ISCUP Cup 4 100x100x30

Réf. article.:10.01.15.00403

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00403>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 4 100x100x30

Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN




Dimensions (LxB): 100 x 100

Longueur L: 100 mm

Largeur B: 100 mm

Hauteur H: 30 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	100 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	100 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,21 kg

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Cup

ISCUP Cup 4 100x100x30

Réf. article.:10.01.15.00403

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00403>



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Réf. article.:10.01.15.00062


Largeur B: 4 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: EPDM

Type de matière: Caout. mousse

Forme: mi-rond



ISDR 100x100x12 Cup 4


Réf. article.:10.01.15.00404

Largeur B: 100 mm

Hauteur H: 12 mm

Longueur L: 100 mm

Type: Cup 4



ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

Réf. article.:10.01.15.00402

Largeur B: 86 mm

Diamètre intérieur d: 5 mm

Hauteur H: 8,7 mm

Longueur L: 86 mm

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-55

Type: CUP 100

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Cup

ISCUP Cup 4 100x100x30

Réf. article.:10.01.15.00403

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00403>



O-RING 48x2 CR-70

Réf. article.:10.07.08.00468