

## Mono-Base

ISMB 80x80x42

Réf. article.:10.01.15.00078

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00078>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISMB 80x80x42

### Mono-Base pour Steel-Plate et Adapter-Plate



Dimensions (LxB): 80x80


Surface de base: 80 x 80 mm

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 42 mm

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	80 mm
d	60 mm
H	42 mm
L	80 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,19 kg

### Accessoires

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Mono-Base

ISMB 80x80x42

Réf. article.:10.01.15.00078

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00078>



### ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article.:10.01.15.00003

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 30 mm



### ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article.:10.01.15.00004

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 30 mm



### ISCUP Cup 3 80x28x30

Réf. article.:10.01.15.00005

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 30 mm