

Multi-Base

VC-M-B 170x165x209

Réf. article.:10.01.12.01854

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01854>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour l'usinage manuel > Système multi-clamp VC-M / VC-M-V > VC-M-B 170x165x209

Dispositif de tournant et pivotement Multi-Base




Longueur L: 170 mm

Largeur B: 165 mm

Hauteur H: 209 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	165 mm
H	209 mm
L	170 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	4,70 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Base

VC-M-B 170x165x209

Réf. article.:10.01.12.01854

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01854>



VC-M-SP 160x160x30

Réf. article.:10.01.12.01836

Longueur L: 160 mm

Largeur B: 160 mm

Hauteur H: 30 mm

Consommation d'air: 48 l/min

Consommation d'air: 2,88 m³/h

Capacité d'aspiration: 2,3 m³/h