

Adapter-Plate


ISAP-K1 300x200x8

Réf. article.:10.01.14.00025

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00025>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour systèmes mono-circuit
> Plaques d'adaptation ISAP-K1 > ISAP-K1 300x200x8

Adapter-Plate Innospann pour console mono-circuit Schmalz




Longueur L: 300 mm

Largeur B: 200 mm

Hauteur H: 8 mm

Données de construction



Attribut

Valeur

B

200 mm

H

8 mm

L

300 mm

Données techniques

Attribut

Valeur

Poids

2,05 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-K1 300x200x8

Réf. article.:10.01.14.00025

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00025>



ISCUP Cup 1 80x80x16

Réf. article.:10.01.15.00209

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 16 mm



ISCUP Cup 2 80x40x16

Réf. article.:10.01.15.00210

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 16 mm



ISCUP Cup 3 80x28x16

Réf. article.:10.01.15.00211

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 16 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-K1 300x200x8

Réf. article.:10.01.14.00025

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00025>



ISMB 80x80x26

Réf. article.:10.01.15.00214

Surface de base: 80 x 80 mm

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 26 mm



ISMB 80x80x61

Réf. article.:10.01.15.00414

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 61 mm

Longueur L: 80 mm



ISZR-V 80x30

Réf. article.:10.01.15.00248

Diamètre extérieur D: 80 mm

Hauteur H: 30 mm

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-K1 300x200x8

Réf. article.:10.01.14.00025

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00025>



ISMST 19-7 4ISMST

Réf. article.:10.01.14.00847

Diamètre extérieur D: 7 mm

Hauteur H: 11,5 mm