

## Adapter-Plate


ISAP-K2 200x200x28

Réf. article.:10.01.14.00029

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00029>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour systèmes bi-circuit > Plaques d'adaptation ISAP-K2 > ISAP-K2 200x200x28

### Adapter-Plate Innospann pour console bi-circuit Schmalz




Longueur L: 200 mm

Largeur B: 200 mm

Hauteur H: 28 mm

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	200 mm
H	28 mm
L	200 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	2,95 kg

### Accessoires

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x28

Réf. article.:10.01.14.00029

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00029>



### ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article.:10.01.15.00003

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 30 mm



### ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article.:10.01.15.00004

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 30 mm



### ISCUP Cup 3 80x28x30

Réf. article.:10.01.15.00005

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 30 mm

## Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x28

Réf. article.:10.01.14.00029

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00029>



### ISMB 80x80x42

Réf. article.:10.01.15.00078

Dimensions (LxB): 80x80

Surface de base: 80 x 80 mm

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 42 mm

## Pièces de rechange



### ISMST 19-7 4ISMST

Réf. article.:10.01.14.00847

Diamètre extérieur D: 7 mm

Hauteur H: 11,5 mm