Bloc de bridage

VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Réf. article.:10.01.12.02883

https://www.schmalz.com/10.01.12.02883

Page d’accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour tables quadrillées > Blocs de bridage par le vide VCBL-R > VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Bloc de bridage pour table cranntée

- Dimensions (LxB): 110 x 110
- Longueur L: 110 mm
- Largeur B: 110 mm
- Hauteur H: 45 mm
- Trame: 30x30
- Largeur x Profondeur de rainure recomand [mm]: 6,4x6,1mm
- Fonction supplémentaire bloc à vide: Valve de détection

Données de construction



Attribut	Valeur
B	110 mm
H	45 mm
L	110 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Trame	30x30
Poids	0,98 kg

Pièces de rechange

Bloc de bridage

VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Réf. article.:10.01.12.02883

https://www.schmalz.com/10.01.12.02883

TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm
Course ressort Z: 4,3 mm
Longueur L: 22,8 mm

ERS VCBL-R Winkel

Réf. article.:10.01.12.02691

ERS VCBL-R

Réf. article.:10.01.12.02693

Bloc de bridage

VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Réf. article.:10.01.12.02883

https://www.schmalz.com/10.01.12.02883



DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Réf. article.:10.07.04.00054

Largeur B: 4 mm
Hauteur H: 6 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière: Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]: 20 Shore A
Forme: mi-rond