

Bloc de bridage

VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

Réf. article.:10.01.12.01299

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01299>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour les systèmes de SCM / Morbidelli > Blocs de bridage par le vide VCBL-S1 > VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1



Dimensions (LxB): 140 x 115

Longueur L: 140 mm


Largeur B: 115 mm

Hauteur H: 32,7 mm

Disposition: pivotant à 360°

Fonction supplémentaire bloc à vide: Valve de détection

Données de construction



Attribut	Valeur
B	115 mm
B1	120 mm
L	140 mm
H	32,70 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,62 kg

Pièces de rechange

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloc de bridage

VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

Réf. article.:10.01.12.01299

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01299>



VST VCBL-S DI-RA

Réf. article.:10.01.12.03573

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S

Plage de serrage: mm



TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE

Réf. article.:10.01.12.00228

Longueur L: 140 mm

Largeur B: 115 mm


Hauteur H: 16,5 mm

Bloc de bridage

VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

Réf. article.:10.01.12.01299

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01299>



VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

Réf. article.:10.01.12.03569

Longueur L: 115,5 mm

Largeur B: 43 mm

Hauteur H: 5 mm

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S

Plage de serrage: mm



TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm