

Mono-Base

ISMB-G 80x80x55

Réf. article.:10.01.15.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00128>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISMB-G 80x80x55

Mono-Base G avec 2 raccords de tuyau pour table lisse



Dimensions (LxB): 80x80

Surface de base: 80 x 80 mm


Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 55 mm

Type de tuyau: Tuyau D = 8 d = 6

Données de construction



Attribut	Valeur
B	80 mm
d	60 mm
D	6 mm
H	55 mm
L	80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,46 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Mono-Base

ISMB-G 80x80x55

Réf. article.:10.01.15.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00128>



ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article.:10.01.15.00003

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article.:10.01.15.00004

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

Réf. article.:10.01.15.00005

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 30 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de