

Verre-pour bloc

ISCUP-G 80x80x30 Cup 1

Réf. article.:10.01.15.00392

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00392>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP-G 80x80x30 Cup 1

Partie supérieure ronde verre-pour bloc aspirateur INNOSPANN



Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 30 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	80 mm
H	30 mm
L	80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,17 kg

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Verre-pour bloc

ISCUP-G 80x80x30 Cup 1

Réf. article.:10.01.15.00392

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00392>



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Réf. article.:10.01.15.00062

Largeur B: 4 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: EPDM

Type de matière: Caout. mousse

Forme: mi-rond



ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50

Réf. article.:10.01.15.00158

Longueur L: 81 mm

Largeur B: 81 mm

Hauteur H: 12 mm