

## Double contrôle des tôles

DBD 100x189 80 M42

Réf. article.:10.01.04.00415

<https://www.schmalz.com/10.01.04.00415>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Rotules articulées > Supports pour capteur double des tôles DBD > DBD 100x189 80 M42

### Support pour capteur double de tôle pour la détection fiable de tôles individuelles lors du défilage




Diamètre extérieur D: 100 mm

Hauteur H: 189 mm

Course ressort Z: 80 mm

Fonction supplémentaire: Capteurs M42

### Données de construction



Attribut	Valeur
D	100 mm
Ds	99,50 mm
G1	M8-F
H	189 mm
H1	223 mm
L	80 mm
X1	32 mm
X2	60 mm
Z (Course)	80 mm
Zs	5 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	1105 g

### Accessoires

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Double contrôle des tôles

DBD 100x189 80 M42

Réf. article.:10.01.04.00415

<https://www.schmalz.com/10.01.04.00415>



### HTS DBD QC1-PL

Réf. article.:10.01.04.00412

Utiliser la construction: Détecteur double tôles



### HTS-A2 DBD

Réf. article.:10.01.04.00411

Connexion 1: Boulon à fente Ø19

Utiliser la construction: Détecteur double tôles



### HTS-A2 DBD QC1-A

Réf. article.:10.01.04.00413

Connexion 1: Boulon à fente Ø19

Utiliser la construction: Détecteur double tôles

Dimensions: QC1-A

## Pièces de rechange

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Double contrôle des tôles

DBD 100x189 80 M42

Réf. article.:10.01.04.00415

<https://www.schmalz.com/10.01.04.00415>



**SR-DBD 100 NBR-60**

Réf. article.:10.01.01.12591

Dimensions: 100

Matière: Caoutchouc nitrile