

Raccord de cloison étanche-droit

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30

Réf. article:10.08.03.00180

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00180>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Supports pour ventouses et tiges à ressorts > Passe-cloisons SVS-GE > SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30

Raccord de cloison étanche droit avec écrous




Filetage G1: M20x1.5-M

Filetage G2: G1/4"-F

Longueur L: 30 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
G1	M20x1.5-M
G2	G1/4"-F
L	30 mm
L2	5 mm
SW1	24 mm
SW3	17 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	63,4 g

Raccord de cloison étanche-droit

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30

Réf. article:10.08.03.00180

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00180>

