

## Raccord de cloison étanche-droit

SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30

Réf. article.:10.08.03.00318

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00318>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Supports pour ventouses et tiges à ressorts > Passe-cloisons SVS-GE > SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30

### Raccord de cloison étanche droit avec écrous




Filetage G1: M20x1.5-M

Filetage G2: G3/8"-F

Longueur L: 30 mm

### Données de construction



Attribut	Valeur
G1	M20x1.5-M
G2	G3/8"-F
L	30 mm
L2	5 mm
SW1	24 mm
SW3	19 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	46,90 g
Famille de produit	SVS-GE