

Raccord de traverse

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Réf. article.:10.08.03.00085

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00085>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Supports pour ventouses et tiges à ressorts > Supports pour profils en métal léger HTR-STA > HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Support pour le montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des profilés




Longueur L: 47 mm

Connexion 1: Coulissex

Raccordement des ventouses, tiges à ressorts: Contours D10 et D16

Version: plat

Données de construction



Attribut	Valeur
B	67 mm
B1	58 mm
B2	53 mm
d	17 mm
d1	10,50 mm
H	3 mm
L	47 mm
L1	9 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	51 g
Famille de produit	HTR-STA

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccord de traverse

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Réf. article.:10.08.03.00085

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00085>



SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Réf. article.:10.01.03.06140

Diamètre extérieur D: 38 mm

Diamètre intérieur d: 18,5 mm

Longueur L1: 5 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé