

Raccord de traverse

HTR-STS 40x40 D30 WI

Réf. article.:10.08.03.00090

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00090>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Supports pour ventouses et tiges à ressorts > Supports pour tubes carrés HTR-STS > HTR-STS 40x40 D30 WI

Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés




Connexion 1: 40x40

Raccordement des ventouses, tiges à ressorts: Contours D30-G1/2

Version: coudé

Données de construction



Attribut	Valeur
B	53 mm
d	31 mm
H	40 mm
H1	95 mm
L	114 mm
L1	32 mm
s	7 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	422 g
Famille de produit	HTR-STS

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccord de traverse

HTR-STs 40x40 D30 WI

Réf. article.:10.08.03.00090

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00090>



SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Réf. article.:10.01.01.10025

Diamètre extérieur D: 35 mm

Diamètre intérieur d: 16,5 mm

Longueur L1: 5 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Réf. article.:10.01.03.06140

Diamètre extérieur D: 38 mm

Diamètre intérieur d: 18,5 mm

Longueur L1: 5 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



SCHE 38-21.5x5 ST VZ

Réf. article.:10.01.01.10015

Diamètre extérieur D: 38 mm

Diamètre intérieur d: 21,5 mm

Longueur L1: 5 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Raccord de traverse

HTR-ST5 40x40 D30 WI

Réf. article.:10.08.03.00090

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00090>



SCHE 7090 M30 ST-HV VZ

Réf. article.:20.06.01.00044

Diamètre extérieur D: 56 mm

Diamètre intérieur d: 31 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé