

Supports universels

HTR-UNI 2N G2 140

Réf. article.:10.01.03.00299

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00299>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Supports pour ventouses et tiges à ressorts > Supports universels HTR-UNI > HTR-UNI 2N G2 140

Support universel pour la fixation ajustable de ventouses




Raccord de ventouse: G1/4"-M

Longueur L1: 140 mm

Température de travail: 0 ... 80 °C

Raccord de traverse: 2 coulisseaux

Données de construction



Attribut	Valeur
B	44 mm
D	59 mm
G1	G1/4"-M
G2	M6-M
G3	G1/4"-F
H	27,50 mm
L	30 mm
L1	140 mm
L2	130 mm
L3	20 mm
L4	66 mm
LG2	6 mm
W	15 °

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	220 g
Famille de produit	HTR-UNI

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Supports universels

HTR-UNI 2N G2 140

Réf. article.:10.01.03.00299

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00299>

Accessoires



STV-GE G1/4-AG 10

Réf. article.:10.08.02.00251

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 10 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 16,5 mm

Longueur L: 23,4 mm



STV-GE G1/4-AG 12

Réf. article.:10.08.02.00208

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 19,5 mm

Longueur L: 29 mm



STV-GE G1/4-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00205

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 11,2 mm

Longueur L: 15,2 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Supports universels

HTR-UNI 2N G2 140

Réf. article.:10.01.03.00299

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00299>



STV-GE G1/4-AG 8

Réf. article.:10.08.02.00207

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 13,9 mm

Longueur L: 17,8 mm



SAUG-ANB G1/4-AG 80

Réf. article.:10.01.03.00292

Raccord de ventouse: G1/4"-M

Longueur L: 80 mm

Pièces de rechange



SAUG-ANB G1/4-AG 140

Réf. article.:10.01.03.00291

Raccord de ventouse: G1/4"-M

Longueur L: 140 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de