

Suspension, rigide

FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.07009

<https://www.schmalz.com/10.01.10.07009>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Suspension rigide/souple kit > Suspension rigide FST-STARR > FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty




Course ressort Z: 25 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage

Données de construction



Attribut	Valeur
B	75 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-M
H	167,60 mm
H1	129 mm
H2	20 mm
L	41 mm
LG1	13 mm
LG2	10,50 mm
Z (Course)	25 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Ind. de rigid.	3,83 N/mm
Poids	1200 g
Famille de produit	FST-STARR

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Suspension, rigide

FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.07009

<https://www.schmalz.com/10.01.10.07009>



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Réf. article.:10.01.10.05701

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 85 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: Acier

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Réf. article.:10.01.03.00175

Filetage G1: G1/2"-F

Filetage G2: G1/2"-M

Température de travail: 0 ... 70 °C



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Réf. article.:10.01.03.00207

Filetage G1: G1/2"-F

Filetage G2: G1/2"-M

Température de travail: 0 ... 70 °C

Version: Renforcé