# Flexolink

FLK G1/4-IG G1/4-AG

Réf. article.:10.01.03.00178

https://www.schmalz.com/10.01.03.00178



## Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

- Filetage G1: G1/4"-F
- Filetage G2: G1/4"-M
- Température de travail: 0 ... 70 °C

## Données de construction




| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 3 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| L | 27 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| W | 12 ° |

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Mom. de flexion | 10 Nm |
| Charge verticale | 750 N |
| Poids | 30 g |
| Famille de produit | FLK |

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de