

Articulation rotule

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Réf. article.:10.01.03.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00109>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Rotules articulées > Joints sphériques KGL > KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées




Filetage G1: G1/8"-F

Filetage G2: G1/8"-M

Hauteur H: 26,5 mm

Matière: Acier inoxydable austénitique

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	2 mm
H	26,50 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-M
LG1	8,50 mm
LG2	7 mm
SW1	14 mm
W	15 °

Données techniques

Attribut	Valeur
Charge verticale	300 N
Poids	26 g
Famille de produit	KGL

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Articulation rotule

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Réf. article.:10.01.03.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00109>



DR G1/8 15/10x1.5 PA

Réf. article.:10.07.08.00020

pour: G1/8

Diamètre extérieur D: 15 mm

Diamètre intérieur d: 10 mm

Matière: Polyamide