

Articulation rotule

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Réf. article.:10.01.03.00137

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00137>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Rotules articulées > Joints sphériques KGL > KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées




Filetage G1: G1/4"-F

Filetage G2: M10x1.25-M

Hauteur H: 37,5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	3,50 mm
H	37,50 mm
G1	G1/4"-F
G2	M10x1.25-M
LG1	12 mm
LG2	10 mm
SW1	19 mm
W	15 °

Données techniques

Attribut	Valeur
Charge verticale	1500 N
Poids	67 g
Famille de produit	KGL

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Articulation rotule

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Réf. article.:10.01.03.00137

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00137>



DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Réf. article.:10.07.08.00021

pour: G1/4

Diamètre extérieur D: 18 mm

Diamètre intérieur d: 13,5 mm

Matière: Polyamide