Tige élastique

FSTIm N004 6/4 L 10 IN

Réf. article.:10.01.02.01340

https://www.schmalz.com/10.01.02.01340

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur



- Raccord du vide: Flexible 6/4
- Version: Guide latéral du vide
- Course ressort Z: 10 mm
- Version: isolant (électriquement)

Données de construction



Attribut	Valeur
B	23,20 mm
d	2 mm
dn	2,50 mm
D1	6 mm
G3	M10x1-M
H	51 mm
H2	19 mm
LG3	26 mm
SW1	14 mm
SW2	13 mm
Z (Course)	10 mm

Recommandation : Levée de tige max. Z à éviter en fonctionnement continu afin d'augmenter la longévité Veiller à ce que la tuyauterie ne subisse pas de tension

Données techniques

Attribut	Valeur
Version	isolant (électriquement)
Ind. de rigid.	0,05 N/mm
Précontrainte	0,50 N
Tens. ress. 50 % de levée	0,75 N

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tige élastique

FSTIm N004 6/4 L 10 IN

Réf. article.:10.01.02.01340

https://www.schmalz.com/10.01.02.01340

Charge verticale	15 N
Charge horizontale	10 N
Poids	18 g
Température de travail	0 ... 80 °C
Famille de produit	FSTIm

Indication : Tension du ressort : Basé sur une course de 50 % Charge verticale : Charge statique maximale Charge horizontale : L'indication de sollicitation horizontale se base sur le bord inférieur de la tige avec le ressort détendu. Il s'agit d'une charge statique maximale et influe sur le processus d'élasticité d'une charge à l'horizontale.

Accessoires



VSL 6-4 PU BL SO

Réf. article.:10.07.09.00141

ST M5-AG 4 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00311

Filetage G1: M5-M
Matière: Laiton
Surface: nickelé

Tige élastique

FSTIm N004 6/4 L 10 IN

Réf. article.:10.01.02.01340

https://www.schmalz.com/10.01.02.01340

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Réf. article.:10.08.03.00085

Longueur L: 47 mm
Connexion 1: Coulisseaux
Raccordement des ventouses, tiges à ressorts: Contours D10 et D16
Version: plat



HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Réf. article.:10.08.03.00088

Connexion 1: 30x30
Raccordement des ventouses, tiges à ressorts: Contours D10 et D16
Version: coudé

HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Réf. article.:10.08.03.00089

Connexion 1: 40x40
Raccordement des ventouses, tiges à ressorts: Contours D10 et D16
Version: coudé