

Filtre à vide (inline)

VFI 6/4 50

Réf. article.:10.07.01.00328

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00328>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Filtres à vide > Filtres en ligne VFI > VFI 6/4 50


Filtre à vide à cartouches filtrantes remplaçables



Raccord: Flexible 6/4

Porosité: 50 µm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	6 mm
D	25 mm
L	69 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Raccord	Flexible 6/4
Porosité	50 µm
Débit nominal	66 l/min
Débit nominal	3,96 m³/h
Max. vide	-990 mbar
Surpression (max) à 25°C	7 bar
Surpression (max) à 50°C	5 bar
Poids	16,50 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtre à vide (inline)

VFI 6/4 50


Réf. article.:10.07.01.00328

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00328>

Famille de produit

VFI

Accessoires



FILT-EINS 50 16x23 VFI

Réf. article.:10.07.01.00248

Porosité: 50 µm


Diamètre extérieur D: 16,2 mm

Longueur L: 22,5 mm

Unit: 5 pièces

Utiliser la construction: Filtre à vide (inline)

Pièces de rechange



FILT-EINS 50 16x23 VFI

Réf. article.:10.07.01.00248

Porosité: 50 µm

Diamètre extérieur D: 16,2 mm

Longueur L: 22,5 mm

Unit: 5 pièces

Utiliser la construction: Filtre à vide (inline)

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtre à vide (inline)

VFI 6/4 50

Réf. article.:10.07.01.00328

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00328>



FILT-EINS 50 16x23 VFI

Réf. article.:10.07.01.00248

Porosité: 50 μ m

Diamètre extérieur D: 16,2 mm

Longueur L: 22,5 mm

Unit: 5 pièces

Utiliser la construction: Filtre à vide (inline)