

Raccord de tuyau

ST G1-AG 25 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00167

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00167>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Accessoires pour raccords filetés > ST G1-AG 25 MS-V

Raccord de tuyau



Filetage G1: G1"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 25 mm


Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 10,1 mm

Diamètre nominal dn: 22 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	22 mm
D	25 mm
G1	G1"-M
L	10,10 mm
L1	62 mm
LG1	15,80 mm
SW1	36 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Laiton
Poids	159 g

Accessoires

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccord de tuyau

ST G1-AG 25 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00167

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00167>



VSL 32-25 PU-DS-AS TR

Réf. article.:10.07.09.00051

Diamètre extérieur D: 32 mm

Diamètre intérieur d: 25 mm

Longueur max.: 20 m

Matière tuyau: PU, spirale fil, antistat

Rayon de pose min.: 20 mm

Plage de pression (press. de service): -1,00 ... 3,86 bar

Température de travail: -40 ... 90 °C



VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00041

Diamètre extérieur D: 33 mm

Diamètre intérieur d: 25 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 95 mm

Plage de pression (press. de service): -0,85 ... 4,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C