

Collier de serrage

SSB 20-32 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00003

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00003>

Page d'accueil > Systèmes de manutention > Tubes de levage par le vide Jumbo > Pièces de rechange du tubes de levage par le vide Jumbo > Pièces de rechange et d'usure des tubes de levage par le vide JumboFlex > SSB 20-32 ST-VZ

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses




Plage de serrage: 20,0 ... 32,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Données de construction



Attribut	Valeur
d1	20 mm
d2	32 mm
L	9 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de serrage	20,0 ... 32,0 mm
Matière	Acier
Poids	16 g
Famille de produit	SSB / SSD

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Collier de serrage

SSB 20-32 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00003

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00003>

Accessoires



KAPP 9 Band

Réf. article.:20.12.01.00036

Longueur L: 9 mm

Dimensions: Band



VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00006

Diamètre extérieur D: 21 mm

Diamètre intérieur d: 12 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec du tissu

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00007

Diamètre extérieur D: 26 mm

Diamètre intérieur d: 19 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 85 mm

Plage de pression (press. de service): -0,90 ... 5,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C