

Raccord rapide coudé

STV-WF M5-AG 4

Réf. article.:10.08.02.00165

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00165>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-WF M5-AG 4

Raccord fileté rapide pivotant avec dispositif de blocage



Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -10 ... 70 °C

Longueur L: 16,5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4 mm
G1	M5-M
dn	2,50 mm
D1	8,60 mm
H	8,40 mm
H1	16,60 mm
L	16,50 mm
L1	20,10 mm
LG1	3,50 mm
SW1	8 mm
SW3	8,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 4 d = 2
Type de tuyau	4-2
Matière	Laiton nickelé
Plage de pression (press. de service)	-1,00 ... 15,00 bar
Température de travail	-10 ... 70 °C
Poids	9 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccord rapide coudé

STV-WF M5-AG 4

Réf. article.:10.08.02.00165

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00165>

Famille de produit

STV

Accessoires



VSL 4-2 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00013

Diamètre extérieur D: 4 mm

Diamètre intérieur d: 2 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00001

Diamètre extérieur D: 4 mm

Diamètre intérieur d: 2 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 20 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00063

Diamètre extérieur D: 4 mm

Diamètre intérieur d: 2,7 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PA

Rayon de pose min.: 30 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 20,00 bar

Température de travail: -40 ... 90 °C

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccord rapide coudé

STV-WF M5-AG 4

Réf. article.:10.08.02.00165

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00165>
