

Raccord fileté rapide T

STV-T G1/8-AG 4

Réf. article.:10.09.02.00039

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00039>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-T G1/8-AG 4

Raccord fileté rapide T



Filetage G1: G1/8"-M


Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Longueur L: 32,5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4 mm
G1	G1/8"-M
dn	3 mm
D1	8,70 mm
H	11,70 mm
H1	16 mm
L	32,50 mm
LG1	5,50 mm
SW1	13 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 4 d = 2
Type de tuyau	4-2
Matière	Laiton
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	°C
Poids	19,30 g
Famille de produit	STV

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccord fileté rapide T

STV-T G1/8-AG 4

Réf. article.:10.09.02.00039

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00039>

Accessoires



VSL 4-2 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00013

Diamètre extérieur D: 4 mm

Diamètre intérieur d: 2 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00001

Diamètre extérieur D: 4 mm

Diamètre intérieur d: 2 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 20 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00063

Diamètre extérieur D: 4 mm

Diamètre intérieur d: 2,7 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PA

Rayon de pose min.: 30 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 20,00 bar

Température de travail: -40 ... 90 °C

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de