

Flexible de vide (mètre)

VSL 12-9 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00037

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00037>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Tuyaux de vide / d'air comprimé VSL > VSL 12-9 PU MI-TR

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé



Diamètre extérieur D: 12 mm

Diamètre intérieur d: 9 mm

Longueur max.: 50 m


Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 70 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	9 mm
D	12 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	12-9
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-20 ... 90 °C
Rayon de pose min.	70 mm
Longueur max.	50 m
Poids/M	58 g/m
Poids/M	0,06 kg/m
Matière tuyau	PU

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flexible de vide (mètre)

VSL 12-9 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00037

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00037>

Famille de produit

VSL

Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Accessoires



SSB 10-16 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00001

Plage de serrage: 10,0 ... 16,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



ST G1/2-AG 9 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00161

Filetage G1: G1/2"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 9 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 6,1 mm

Diamètre nominal dn: 7,5 mm



ST G1/4-AG 9 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00157

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 9 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 5 mm

Diamètre nominal dn: 7,5 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flexible de vide (mètre)

VSL 12-9 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00037

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00037>



ST G1/8-AG 9 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00155

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 9 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 5 mm

Diamètre nominal dn: 4 mm



ST G3/8-AG 9 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00159

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 9 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 6 mm

Diamètre nominal dn: 7,4 mm



STV-GE G1/2-AG 12

Réf. article.:10.08.02.00210

Filetage G1: G1/2"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 19,5 mm

Longueur L: 24 mm

Flexible de vide (mètre)

VSL 12-9 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00037

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00037>



STV-GE G1/4-AG 12

Réf. article.:10.08.02.00208

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 19,5 mm

Longueur L: 29 mm



STV-GE G3/8-AG 12

Réf. article.:10.08.02.00209

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 19,5 mm

Longueur L: 23,6 mm



STV-T G1/4-AG 12

Réf. article.:10.09.02.00045

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Longueur L: 69 mm

Flexible de vide (mètre)

VSL 12-9 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00037

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00037>



STV-W G1/2-AG 12

Réf. article.:10.08.02.00164

Filetage G1: G1/2"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 34,3 mm



STV-W G1/4-AG 12

Réf. article.:10.08.02.00162

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 34,5 mm



STV-W G3/8-AG 12

Réf. article.:10.08.02.00163

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 34,1 mm

Flexible de vide (mètre)

VSL 12-9 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00037

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00037>



SVB-T 12

Réf. article.:10.09.02.00023

Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 69 mm