

## Flexible de vide

### VSL 14-11 PU

Réf. article:10.07.09.00038

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00038>


Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Tuyaux de vide / d'air comprimé VSL > VSL 14-11 PU

## Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé



Diamètre extérieur D: 14 mm  
 Diamètre intérieur d: 11 mm  
 Longueur (max.): 50 m  
 Matière: PU  
 Rayon de pose (min): 100 mm  
 Plage de pression (press d service):  
 -0,95 ... 10,00 bar  
 Temp. secondaire: -20 ... 90 °C

### Données de construction



Attribut	Valeur
d	11 mm
D	14 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	14-11
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	-20 ... 90 °C

## Flexible de vide

### VSL 14-11 PU


Réf. article:10.07.09.00038

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00038>

Attribut	Valeur
Rayon de pose min.	100 mm
Länge max.	50 m
Poids/M	69 g/m
Poids/M	0,069 kg/m
Matière tuyau	PU

Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

## Accessoires



### KAPP 9 Band

Réf. article 20.12.01.00036

Chapeau (rectangulaire)

Longueur L: 9 mm

Taille: Band



### SSB 10-16 ST-VZ

Réf. article 10.07.10.00001

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses

Portée d'étendue: 10,0 ... 16,0 mm

Matière: Acier galvanisé.

## Flexible de vide

VSL 14-11 PU

Réf. article:10.07.09.00038

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00038>



### STV-GE G1/2-AG 14

Réf. article10.08.02.00300

Raccord fileté rapide droit

Filetage G1: G1/2"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 14 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé



### STV-GE G3/8-AG 14

Réf. article10.08.02.00211

Raccord fileté rapide droit

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 14 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Temp. secondaire: -20 ... 80 °C



### SVB-T 14

Réf. article10.09.02.00046

Connexion T

Diamètre extérieur du tuyau: 14 mm

Longueur L: 72 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé