

Tuyau d'air comprimé

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00005

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00005>

Page d'accueil > Systèmes de manutention > Palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange et d'usure des palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange et d'usure du VacuMaster Eco > VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Tuyau d'air comprimé



Diamètre extérieur D: 15 mm

Diamètre intérieur d: 9 mm


Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec du tissu

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	9 mm
D	15 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	15-9
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	°C
Longueur max.	50 m
Poids/M	144 g/m
Poids/M	0,14 kg/m
Matière tuyau	PVC avec du tissu
Famille de produit	VSL

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tuyau d'air comprimé

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00005

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00005>

Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Accessoires



SSB 10-16 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00001

Plage de serrage: 10,0 ... 16,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



KAPP 9 Band

Réf. article.:20.12.01.00036

Longueur L: 9 mm

Dimensions: Band



ST G1/2-AG 9 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00161

Filetage G1: G1/2"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 9 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 6,1 mm

Diamètre nominal dn: 7,5 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tuyau d'air comprimé

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00005

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00005>



ST G1/4-AG 9 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00157

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 9 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 5 mm

Diamètre nominal dn: 7,5 mm



ST G1/8-AG 9 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00155

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 9 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 5 mm

Diamètre nominal dn: 4 mm



ST G3/8-AG 9 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00159

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 9 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 6 mm

Diamètre nominal dn: 7,4 mm