

Flexible de vide (mètre)

VSL 41-35 PVC-PS GR

Réf. article.:10.07.09.00010

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00010>

Page d'accueil > Systèmes de manutention > Tubes de levage par le vide Jumbo > Pièces de rechange du tubes de levage par le vide Jumbo > Pièces de rechange et d'usure des tubes de levage par le vide JumboErgo / Jumbo Sprint > VSL 41-35 PVC-PS GR

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé



Diamètre extérieur D: 41 mm

Diamètre intérieur d: 35 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de PVC

Rayon de pose min.: 65 mm

Plage de pression (press. de service): -0,50 ... 0,50 bar

Température de travail: -20 ... 70 °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	35 mm
D	41 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	41-35
Plage de pression (press. de service)	-0,50 ... 0,50 bar
Température de travail	-20 ... 70 °C
Rayon de pose min.	65 mm
Longueur max.	50 m
Poids/M	320 g/m
Poids/M	0,32 kg/m
Matière tuyau	PVC avec spirale de PVC

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flexible de vide (mètre)

VSL 41-35 PVC-PS GR

Réf. article.:10.07.09.00010

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00010>

Famille de produit

VSL

Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Accessoires



SSD 35-40 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00018

Plage de serrage: 35,0 ... 40,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



SSD 37-42 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00019

Plage de serrage: 37,0 ... 42,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de