

Flexible de vide (mètre)

VSL 87-75 PU-DS-AS

Réf. article.:10.07.09.00061

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00061>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Tuyaux de vide / d'air comprimé VSL > VSL 87-75 PU-DS-AS

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé



Diamètre extérieur D: 87 mm

Diamètre intérieur d: 75 mm

Longueur max.: 15 m


Matière tuyau: PU, spirale fil, antistat

Rayon de pose min.: 195 mm

Plage de pression (press. de service): -1,00 ... 2,36 bar

Température de travail: -40 ... 90 °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	75 mm
D	87 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	87-75
Plage de pression (press. de service)	-1,00 ... 2,36 bar
Température de travail	-40 ... 90 °C
Rayon de pose min.	195 mm
Longueur max.	15 m
Poids/M	1460 g/m
Poids/M	1,46 kg/m
Matière tuyau	PU, spirale fil, antistat

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flexible de vide (mètre)

VSL 87-75 PU-DS-AS

Réf. article.:10.07.09.00061

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00061>

Famille de produit

VSL

Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Accessoires



SSD 85-90 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00102

Plage de serrage: 85,0 ... 90,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé