

Modules d'éjecteur

SEP HV 2 04 7

Réf. article.:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Modules d'éjecteur > Modules d'éjecteur ecoPump SEP > SEP HV 2 04 7

Cartouche d'éjecteur multi-étagé



Conception: High Vacuum

Nombre d'étages: 2

Diamètre de buse: 0,4 mm

Diamètre d'alésage: 7 mm

Degré d'évacuation: 79 %


Plage de pression (press. de service): 2,0 ... 6,0 bar

Pression optimale: 4 bar

Capacité d'aspiration (max.): 13,2 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 6,5 l/min

Données de construction



Attribut

Valeur

D1 4,40 mm

D2 6,80 mm

L1 3,50 mm

L2 20,10 mm

L3 33 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,80 g
Température de travail	0 ... 60 °C
Diamètre de tuyau int. (recom.) air comp.	2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	4 mm
Plage de pression (press. de service)	2,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service)	29,0 ... 87,0
Pression optimale	4 bar
Pression optimale	58 psi

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Modules d'éjecteur

SEP HV 2 04 7

Réf. article.:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>

Niveau sonore libre	65 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	57 dB(A)
Capacité d'aspiration (max.)	0,81 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	13,20 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	0,47 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	0,40 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	6,50 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	0,23 cfm
Degré d'évacuation	79 %
Nombre d'étages	2
Diamètre de buse	0,40 mm
Diamètre d'alésage	7 mm
Conception	High Vacuum
Famille de produit	SEP

Accessoires



SHC 2 7

Réf. article.:10.02.01.01510

Nombre d'étages: 2

Diamètre d'alésage: 7 mm

Diamètre extérieur D: 6 mm

Longueur L: 6 mm

Filetage G1: M8x0.5-M

Modules d'éjecteur

SEP HV 2 04 7

Réf. article.:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>



SFE 7 AL

Réf. article.:10.02.01.01464

Diamètre d'alésage: 7 mm

Largeur B: 19 mm

Hauteur H: 22 mm

Longueur L: 37 mm

Filetage G1: G1/8"-F

Filetage G2: G1/8"-F

Raccord d'air comprim: G1/8"-F

Raccord de ventouse: G1/8"-F

Raccord du vide: G1/8"-F



SFE 7 POM

Réf. article.:10.02.01.01808

Diamètre d'alésage: 7 mm

Largeur B: 19 mm

Hauteur H: 25 mm


Longueur L: 36,5 mm

Filetage G1: M8x0.5-F

Filetage G2: G1/8"-F

Raccord d'air comprim: M8x0.5-F

Raccord de ventouse: G1/8"-F



BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

Réf. article.:10.08.03.00313

Largeur B: 30 mm

Hauteur H: 40 mm

Longueur L: 25,5 mm

Utiliser la construction: Schmalz fixation element

Dimensions: 7

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Modules d'éjecteur

SEP HV 2 04 7

Réf. article.:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>



ERS SEP-07 6xRUE-KLAP

Réf. article.:10.02.01.01448

Utiliser la construction: Module d'éjecteur

Dimensions: 07

contient: 6x rabat