

## Ejecteur de base

SBP 20 G03 SDA

Réf. article.:10.02.01.00603

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00603>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques SBP > SBP 20 G03 SDA

### Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger



Diamètre des buses: 2 mm

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Degré d'évacuation: 85 %


Raccord: G1/4"(1)-G3/8"(2)

Pression optimale: 4,5 bar

Capacité d'aspiration (max.): 127 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 197 l/min

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	20 mm
d	4,20 mm
D	20 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
H	39 mm
H1	53,50 mm
H2	5,20 mm
H3	17 mm
L	86,50 mm
L1	175,50 mm
L2	24,50 mm
L3	13 mm
L4	12,50 mm
LG1	9 mm
LG2	10 mm
SW1	17 mm
SW2	19 mm
X1	20 mm

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ejecteur de base

SBP 20 G03 SDA

Réf. article.:10.02.01.00603

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00603>

### Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	2 mm
Degré d'évacuation	85 %
Capacité d'aspiration (max.)	7,60 m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration (max.)	127 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	11,80 m <sup>3</sup> /h
Consommation d'air (en aspiration)	197 l/min
Niveau sonore libre	77 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	68 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale	4,50 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	7 mm
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration (max.)	4,48 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	6,96 cfm
Poids	50 g
Famille de produit	SBP

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

### Accessoires



#### BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Réf. article.:10.02.01.00511

Longueur L: 110 mm

Largeur B: 44,5 mm

Hauteur H: 3 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ejecteur de base

SBP 20 G03 SDA

Réf. article.:10.02.01.00603

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00603>



### SET SBP M4-IG

Réf. article.:10.02.01.00769

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 14 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Type: M4-IG



### VFT G1/4-IG 100

Réf. article.:10.07.01.00120

Raccord: G1/4"-F

Version: Élément filtrant court

Débit nominal: 140 l/min

Débit nominal: 8,4 m<sup>3</sup>/h

Porosité: 100 µm

## Pièces de rechange



### SD G3/8-AG 20x76 SBP

Réf. article.:10.02.01.00719

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre extérieur D: 20 mm

Longueur L: 76 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP