

Système Venturi compact

SCPSb 2-07 S04 NC

Réf. article.:10.02.02.04372

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04372>




Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs compacts > Ejecteurs compacts SCPSb > SCPSb 2-07 S04 NC

Éjecteur compact avec fonction de vanne intégrée dans un design étroit



Diamètre de buse: 2-07
Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max.): 37 l/min
Consommation d'air (en aspiration): 22 l/min
Max. vide: -850 mbar
Commande de vanne: Sans courant, fermé

Données de construction



Attribut	Valeur
B	18 mm
B1	18,60 mm
d	4,40 mm
d1	6 mm
d2	6 mm
d3	2,60 mm
H	77,50 mm
H1	97 mm
H2	40,80 mm
H3	47,50 mm
H4	16,50 mm
H5	5,50 mm
L	94 mm
L1	109,50 mm
L2	81,40 mm
L3	22 mm
L4	29,50 mm
X1	36,90 mm
Y1	12 mm
Y2	12 mm

Système Venturi compact

SCPSb 2-07 S04 NC

Réf. article.:10.02.02.04372

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04372>

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de buse	2-07
Degré d'évacuation	85 %
Capacité d'aspiration (max.)	37 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	2,28 m³/h
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale	4,50 bar
Type de protection IP	IP 40 (avec connecteur)
Poids	0,17 kg
Commande de vanne	Sans courant, fermé
Famille de produit	SCPSb

Accessoires



ABL-SET SCPS zweistufig

Réf. article.:10.02.02.04667

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SCPS/SCPSi

Dimensions: zweistufig

Longueur L: 14 mm

Largeur B: 18 mm

Poids: 16,3 g



ASK B-MIC10 3000 K-2P

Réf. article.:21.04.06.00086

Matière tuyau: PUR câble

Connexion électrique: Connect. 10mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Système Venturi compact

SCPSb 2-07 S04 NC

Réf. article.:10.02.02.04372

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04372>



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

Réf. article.:10.02.02.04149

Longueur L: 75 mm

Largeur B: 18 mm

Hauteur H: 9 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SCPS/SCPSi



SET SCPS

Réf. article.:10.02.02.04343

Longueur L: 113 mm

Largeur B: 70 mm

Hauteur H: 73 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SCPS/SCPSi



UMR-SET SCPSb

Réf. article.:10.02.02.04848

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SCPSb

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Système Venturi compact

SCPSb 2-07 S04 NC

Réf. article.:10.02.02.04372

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04372>



VFI CN6/4 50

Réf. article.:10.07.01.00241

Raccord: Flexible 6/4 avec écrou

Porosité: 50 µm



VFI CN8/6 50

Réf. article.:10.07.01.00245

Raccord: Flexible 8/6 avec écrou

Porosité: 50 µm



VFI 6/4 50

Réf. article.:10.07.01.00328

Raccord: Flexible 6/4

Porosité: 50 µm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Système Venturi compact

SCPSb 2-07 S04 NC

Réf. article.:10.02.02.04372

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04372>



VFT G1/8-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00116

Raccord: G1/8"-F

Version: Élément filtrant court

Débit nominal: 45 l/min

Débit nominal: 2,7 m³/h

Porosité: 80 µm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de