

Pompe à vide

EVE-TR-X 16 AC3 F-VB

Réf. article.:10.03.01.00213

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00213>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X > EVE-TR-X 16 AC3 F-VB

Pompe à rotor sec à puissance d'asp. const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu



Alimentation: courant triphasé

Voltage (50 Hz): 175-260/300-450V AC3

Voltage (60 Hz): 202-300/350-520V AC3

Capacité d'aspiration (50 Hz): 16 m³/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 19 m³/h

Niveau sonore: 61 dB(A)


Vide (50Hz): -850 mbar

Puiss. nominale 50 Hz: 0,55 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 0,7 kW

Poids: 23 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	231 mm
B2	66 mm
d	7 mm
G2	G3/4"-F
G3	G1/2"-F
H	205 mm
H1	345 mm
H2	70 mm
L	452 mm
L2	73 mm
X1	202 mm
Y1	125 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	16 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	19 m ³ /h
Voltage (50 Hz)	175-260/300-450V AC3
Voltage (60 Hz)	
Puiss. nominale 50 Hz	0,55 kW
Puiss. nominale 60 Hz	0,70 kW

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-TR-X 16 AC3 F-VB

Réf. article.:10.03.01.00213

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00213>

Niveau sonore	61 dB(A)
Poids	23 kg
Type de protection IP	IP 54
Alimentation	AC3
Famille de produit	EVE-TR-X

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Pièces de rechange



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Réf. article.:10.07.01.00017

Porosité: 3 µm


Diamètre extérieur D: 65 mm

Longueur L: 69,5 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: 3/4-IG



VST EVE-TR-X-16

Réf. article.:10.03.01.00224

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR-X

Dimensions: 16

contient: Palette charbon/Filtre