

Pompe à vide

EVE-OG 63 AC3 F

Réf. article.:10.03.02.00032

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00032>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide lubrifiées
EVE-OG > EVE-OG 63 AC3 F

Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien



Alimentation: courant triphasé

Niveau sonore: 65 dB(A)

avec: Filtre


Capacité d'aspiration (50 Hz): 63 m³/h

Puiss. nominale 50 Hz: 1,5 kW

Voltage (50 Hz): 200-240V ou 345-420V

Poids: 52 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	406 mm
B2	15 mm
G2	G1-1/4"-F
G3	G1-1/4"-F
G5	M8-F
H	280 mm
H1	417 mm
H2	75 mm
L	614 mm
L2	137 mm
X1	199 mm
Y1	277 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Max. vide	-980 mbar
Max. vide	-28,94 inHg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	63 m³/h
Voltage (50 Hz)	200-240V ou 345-420V
Puiss. nominale 50 Hz	1,50 kW
Niveau sonore	65 dB(A)

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-OG 63 AC3 F

Réf. article.:10.03.02.00032

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00032>

Poids	52 kg
Type de protection IP	IP 54
Alimentation	AC3
Famille de produit	EVE-OG

Accessoires



DRM 40 P1 H

Réf. article.:10.07.02.00050

Diamètre extérieur D: 40 mm

Plage de mesure: 0,0 ... 1,0 bar

conception Manom: Raccord arrière

Filetage G1: G3/4"-M



MSS-K 4-6.3A

Réf. article.:10.04.04.00121

Utiliser la construction: PKZM0

Type de protection IP: IP 65

Plage de mesure: bar

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-OG 63 AC3 F

Réf. article.:10.03.02.00032

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00032>



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Réf. article.:27.02.01.00055

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

Réf. article.:22.09.03.00038

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Pièces de rechange



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Réf. article.:10.07.01.00018

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 98 mm

Longueur L: 70 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: 1-1/4-IGN

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-OG 63 AC3 F

Réf. article.:10.03.02.00032

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00032>



VST EVE-OG-63-100

Réf. article.:10.03.02.00055

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Dimensions: 63-100